






Guide de choix : appuis de fenêtre







Facilitez votre sélection d'appuis de fenêtre avec notre guide de choix.

- Toutes les solutions WESER répondent à l'exigence du DTU 20.1 qui impose une distance minimum de 30 mm entre l'arrière de la goutte d'eau et le mur brut du bâti.
- Tous nos produits peuvent être utilisés en pose collée et mortier de hourdage, sauf l'APNA (Appui de Fenêtre Nez Arrondi) qui se pose uniquement en mortier de hourdage.
- L'épaisseur d'isolation n'influe pas sur la profondeur de l'appui de fenêtre (épaisseur maximum à obtenir derrière l'appui pour éviter la condensation et limiter le pont thermique).

| | | RECOUVRABLE | ASPECT BRUTE | | |
|---|-------------------------------------|--|--|---|---|
| Largeur mur | Type de pose |  Blanc cassé |  Blanc cassé |  Ton Pierre |  Gris |
| 16-18 cm (Bois, murs banchés) | Pose traditionnelle Encastrement | | | | APNA28G |
| | Pose simplifiée Emboîtement | SAP28B |  SAP28B OPTITH35B | OPTITH35P | OPTITH35G |
| 20 cm (Parpaings, briques creuses, béton cellulaire) | Pose traditionnelle Encastrement | | APNA35B TABAP35B | APNA35P TABAP35P | APNA35G |
| | Pose simplifiée Emboîtement | SAP28B | OPTITH35B | OPTITH35T | OPTITH35G |
| | Pose tunnel En tableau | SAP28B | SAP28B | | APNA28G |
| 25 cm (Béton cellulaire, briques) | Pose traditionnelle Encastrement | | | | |
| | Pose simplifiée Emboîtement | | APPSS39B | APPSS39P | APPSS39G |
| | Pose tunnel En tableau | | APNA35B TABAP35B OPTITH35B | APNA35P TABAP35P OPTITH35P | APNA35G OPTITH35G |
| > 25 cm (Monomurs) | Toutes poses | Nous consulter : service.technique@weser.fr | | | |

Légende :

- 1 Nécessite de couper les oreilles.
- 2 Nécessite de couper les rejingots latéraux ou de créer une réservation dans la maçonnerie.

| ASPECT LISSE | | | ASPECT VELOURS | | | |
|--|---|---|--|---|--|-------------|
|  Blanc Tradition |  Gris |  Gris Galet |  Coton |  Ivoire |  Ardoise | Sur Mesure |
| OPTIONE35B | | OPTIONE35G | | | | |
| OPTIONE35B | | OPTIONE35G | OPTITHVLR35C | OPTITHVLR35I | OPTITHVLR35A | OPTITHVLR35 |
| APAC34B APTRA34B | APTRA34G | | | | | |
| OPTIONE35B | | OPTIONE35G | OPTITHVLR35C | OPTITHVLR35I | OPTITHVLR35A | OPTITHVLR35 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 2 APAC34B APTRA34B | 2 APTRA34G | | OPTITHVLR35C | OPTITHVLR35I | OPTITHVLR35A | OPTITHVLR35 |
| Nous consulter : service.technique@weser.fr | | | | | | |