


Guide de choix : seuils de porte

Facilitez votre sélection de seuils de porte avec notre guide de choix.





- › Nos seuils sont développés pour permettre le respect des règles de coupure de capillarité inscrites au DTU 20.1.
- › Tous nos produits peuvent être posés en mode collé ou par hourdage.
- › Le positionnement du seuil dépend du profil et de l'épaisseur d'isolant de la menuiserie, un talonnage peut être nécessaire pour certains modèles.
- › L'accessibilité ne peut être effective qu'en considérant la bonne association seuil/menuiserie.
- › La hauteur de réservation correspond à la hauteur du produit en mm + l'épaisseur de colle ou de mortier.





Légende :







- ❶ Nécessite de couper les rejingots latéraux ou de créer une réservation dans la maçonnerie.



Couleurs des références :

-  Toutes les configurations seuil
-  Exclusivement en seuil de baie
-  Exclusivement en seuil de porte d'entrée
-  Solution d'effet équivalent

| | | RECOUVRABLE | | ASPECT BRUTE | | | | | |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Largeur mur | Type de pose |  Blanc cassé | |  Blanc cassé | |  Ton Pierre | |  Gris | |
| 16-18 cm (Bois, murs banchés) | Pose traditionnelle Encastrement | | | SEPMR34B SEUIL734B | 60 70 | SEPMR34B SEUIL734P | 60 70 | SEPMR34B SEUIL734G | 60 70 |
| | Pose simplifiée Emboîtement | SAP28B | 85 | OPTITH35B SAP28B | 76 85 | OPTITH35P | 76 | OPTITH35G | 76 |
| 20 cm (Parpaings, briques creuses, béton cellulaire) | Pose traditionnelle Encastrement | | | SEPMR34B SEUIL734G | 60 70 | SEPMR34P SEUIL734P | 60 70 | SEPMR34G SEUIL734G | 60 70 |
| | Pose simplifiée Emboîtement | SAP28B | 85 | OPTITH35B OPTITH40B APPSS39B | 76 62 97 | OPTITH35P OPTITH40P APPSS39P | 76 62 97 | OPTITH35G OPTITH40G APPSS39G | 76 62 97 |
| | Pose tunnel En tableau | SAP28B | 85 | SAP28B | 85 | | | | |
| 25 cm (Béton cellulaire, briques) | Pose simplifiée Emboîtement | | | OPTITH40B APPSS39B | 62 97 | OPTITH40P APPSS39P | 62 97 | OPTITH40G APPSS39G | 62 97 |
| | Pose tunnel En tableau | | | Toutes les solutions peuvent s'adapter – Nous consulter : service.technique@weser.fr | | | | | |

| ASPECT LISSE | | | | | | ASPECT VELOURS | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------|----------|
|  Blanc Tradition | |  Gris | |  Gris Galet | |  Coton | |  Ivoire | |  Ardoise | | Sur Mesure | |
| SETRA35B OPTIONE35B | 60 70 | SETRA35G | 60 | OPTIONE35G | 70 | | | | | | | | |
| OPTIONE35B | 70 | | | OPTIONE35G | 70 | OPTITHVLR35C | 76 | OPTITHVLR35I | 76 | OPTITHVLR35A | 76 | OPTITHVLR35 | 76 |
| SETRA35B | 60 | | | | | | | | | | | | |
| OPTIONE35B OPTIONE40B | 70 66 | | | OPTIONE35G OPTIONE40G | 70 66 | OPTITHVLR35C OPTITHVLR40C | 76 62 | OPTITHVLR35I OPTITHVLR40I | 76 62 | OPTITHVLR35A OPTITHVLR40A | 76 62 | OPTITHVLR35 OPTITHVLR40 | 76 62 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1 SETRA35B | 60 | 1 SETRA35G | 60 | | | Toutes les solutions peuvent s'adapter – Nous consulter : service.technique@weser.fr | | | | | | | |